

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HB7020, Størrelse / antal:
150612/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2535 150612/50
GTIN	4067263092902
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,25 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	125 - 280 mm/min
Skæredybde a_p	0,8 - 3,75 mm
Antal stk.	50
Indhold	250764 HB7020
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DNMG 1506 12 Type HB7020

250764 HB7020