

Garant**Drejevendeplade til middel bearbejdning DNMG, HB7020, Størrelse / antal:
150608/50**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2535 150608/50 |
| GTIN | 4067263092889 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 125 - 280 mm/min |
| Skæredybde a_p | 0,55 - 3,75 mm |
| Tilspænding f | 0,25 - 0,4 mm/o |
| Antal stk. | 50 |
| Indhold | 250762 HB7020 |
| Type | HB7020 |
| Spånbrøder | SM |
| Produkttype | Vendeskærsplade til drejning |

Tilbehør

DNMG 150608 Type HB7020

250762 HB7020