

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HBT020, Størrelse / antal:
150604/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2538 150604/30
GTIN	4067263092957
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Indhold	250783 HBT020
Skæredybde a_p	0,25 - 3,75 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DNMG 150604 Type HBT020

250783 HBT020