

Garant**Torusfræsehoved, til hårde emner, HB7730, Ø D h10 / R: 10/2mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	210265 10/2
GTIN	4045197607447
Artikelklasse	21M

Teknisk beskrivelse

Skærehoved-Ø D	10 mm
Hovedlængde L	13 mm
Skærlængde L ₂	7,5 mm
Hjørneradius	2 mm
Spånmidtertykkelse h _{maks.} til TPC-fræsning i stål < 900 N/mm ²	0,04 mm
Holderstørrelse	10 mm
Antal skær Z	4
Serie	TopCut
Type	HB7730
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	H
Spiralvinkel	45 grader
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret

Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,2 \times D$ ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,5 \times D$ ved beskæring
Spåntagningsstrategi	HPC
Indvendig køling	nej
Skaftudførelse	GARANT TopCut
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	65 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	55 m/min	H
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		