


Garant

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning SNMG, HB7020, Størrelse / antal:
150612/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2544 150612/50
GTIN	4067263093169
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Skæredybde a_p	0,8 - 5,25 mm
Antal stk.	50
Indhold	251232 HB7020
Type	HB7020
Spån Bryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SNMG 150612 Type HB7020

251232 HB7020