

Garant

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning SNMG, HB7020, Størrelse / antal:
150608/50**

**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2544 150608/50 |
| GTIN | 4067263093145 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 130 - 280 mm/min |
| Skæredybde a_p | 0,55 - 5,25 mm |
| Tilspænding f | 0,2 - 0,4 mm/o |
| Antal stk. | 50 |
| Indhold | 251230 HB7020 |
| Type | HB7020 |
| Spånbynder | SM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |

Tilbehør

SNMG 150608 Type HB7020

251230 HB7020