

**Garant****Drejvendeplatte til skrubbearbejdning SNMG, HB7020, Størrelse / antal:  
120408/50**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2549 120408/50
GTIN	4067263093268
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	105 - 260 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Tilspænding $f$	0,3 - 0,5 mm/o
Antal stk.	50
Indhold	251324 HB7020
Type	HB7020
Spånbynder	SG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

### Tilbehør

SNMG 120408 Type HB7020

251324 HB7020