

Garant**Drejevendeplatte til skrubbearbejdning SNMG, HB7020, Størrelse / antal:
190616/30**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2549 190616/30
GTIN	4067263093336
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	251336 HB7020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	105 - 260 mm/min
Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	1,05 - 6,75 mm
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånbyder	SG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SNMG 190616 Type HB7020

251336 HB7020