

Garant

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning TNMG, HB7020, Størrelse / antal:
160408/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2555 160408/50
GTIN	4067263093428
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 4 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Antal stk.	50
Indhold	251544 HB7020
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

TNMG 160408 Type HB7020

251544 HB7020