

Garant**Drejvendeplatte til skrubbearbejdning SNMG, HB7020, Størrelse / antal:
190624/30**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2549 190624/30
GTIN	4067263093350
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	105 - 260 mm/min
Skæredybde a_p	1,6 - 6,75 mm
Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Indhold	251338 HB7020
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånbyder	SG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SNMG 190624 Type HB7020

251338 HB7020