

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VNMG, HBT020, Størrelse / antal:
160404/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2563 160404/30
GTIN	4067263843795
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Indhold	251828 HBT020
Skæredybde a_p	0,25 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VNMG 160404 Type HBT020

251828 HBT020