


**Drejevendeplatte til middel bearbejdning WNMG, HBT020, Størrelse / antal:
080408/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2566 080408/30
GTIN	4067263093695
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 2,75 mm
Indhold	252095 HBT020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

WNMG 080408 Type HBT020

252095 HBT020