


Garant

**Drejevendeplatte til skrubbearbejdning WNMG, HB7020, Størrelse / antal:
080412/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2568 080412/30
GTIN	4067263093732
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	85 - 260 mm/min
Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Indhold	252210 HB7020
Skæredybde a_p	0,8 - 2,75 mm
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SG
Produkttype	Vendeskærplatte til drejning

Tilbehør

WNMG 080412 Type HB7020

252210 HB7020