


**Drejvendeplatte til skrubbearbejdning WNMG, HBT020, Størrelse / antal:
080412/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2570 080412/50
GTIN	4067263093787
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 220 mm/min
Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,8 - 2,75 mm
Antal stk.	50
Indhold	252226 HBT020
Type	HBT020
Spånryder	PR
Produkttype	Vendeskærplatte til drejning

Tilbehør

WNMG 080412 Type HBT020

252226 HBT020