

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HBT130, Størrelse / antal:
120404/30****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2573 120404/30 |
| GTIN | 4067263093954 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------------------------|
| Tilspænding f | 0,2 - 0,3 mm/o |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 90 - 135 mm/min |
| Skæredybde a_p | 0,25 - 4,25 mm |
| Indhold | 250196 HBT130 |
| Antal stk. | 30 |
| Type | HBT130 |
| Spånryder | MM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |

Tilbehør

CNMG 120404 Type HBT130

250196 HBT130