

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HBT130, Størrelse / antal:
160608/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2573 160608/30
GTIN	4067263094012
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	250204 HBT130
Skæredybde a_p	0,55 - 5,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 135 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spånbrøder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 160608 Type HBT130

250204 HBT130