

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HBT130, Størrelse / antal:  
120412/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2573 120412/30
GTIN	4067263093992
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,8 - 4,25 mm
Indhold	250198 HBT130
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 135 mm/min
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spånbryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CNMG 120412 Type HBT130

250198 HBT130