

**Drejvendeplade til middel bearbejdning CNMG, HBT130, Størrelse / antal:
160608/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2573 160608/50
GTIN	4067263094029
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 135 mm/min
Indhold	250204 HBT130
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,55 - 5,5 mm
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

Tilbehør

CNMG 160608 Type HBT130

250204 HBT130