

**Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG, HBT130, Størrelse / antal:
160612/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2576 160612/30
GTIN	4067263094210
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,8 - 5,5 mm
Indhold	250221 HBT130
Antal stk.	30
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 120 mm/min
Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Type	HBT130
Spånbryder	MR
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 160612 Type HBT130

250221 HBT130