

**Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG, HBT130, Størrelse / antal:
120408/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2576 120408/50
GTIN	4067263094166
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 4,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 120 mm/min
Antal stk.	50
Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Indhold	250218 HBT130
Type	HBT130
Spånbryder	MR
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 120408 Type HBT130

250218 HBT130