

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HBT130, Størrelse / antal:  
110404/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2579 110404/50
GTIN	4067263094340
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Indhold	250780 HBT130
Skæredybde $a_p$	0,25 - 2,75 mm
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spånbrøder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

DNMG 110404 Type HBT130

250780 HBT130