

**Garant**

**Drejevendeplatte til skrubbearbejdning DNMG, HB7130-2, Størrelse / antal:  
150612/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2580 150612/50
GTIN	4067263094425
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,35 - 0,45 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,8 - 3,75 mm
Indhold	250864 HB7130-2
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 170 mm/min
Antal stk.	50
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG150612
Type	HB7130-2
Spånryder	VG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

---

## Tilbehør

DNMG 1506 12 Type HB7130-2

250864 HB7130-2