

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning SNMG, HBT130, Størrelse / antal:
120408/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2585 120408/50
GTIN	4067263094722
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 4,25 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Indhold	251267 HBT130
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SNMG 120408 Type HBT130

251267 HBT130