

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SNMG, HBT130, Størrelse / antal:  
120404/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2585 120404/50
GTIN	4067263094708
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Antal stk.	50
Tilspænding $f$	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,25 - 4,25 mm
Indhold	251266 HBT130
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

SNMG 120404 Type HBT130

251266 HBT130