

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning TNMG, HBT130, Størrelse / antal:
160404/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2588 160404/30
GTIN	4067263094777
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Antal stk.	30
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Indhold	251564 HBT130
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

TNMG 160404 Type HBT130

251564 HBT130