

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning WNMG, HBT130, Størrelse / antal:  
080408/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2594 080408/50
GTIN	4067263095064
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Indhold	252095 HBT130
Tilspænding $f$	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,55 - 2,75 mm
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

**Tilbehør**

WNMG 080408 Type HBT130

252095 HBT130