

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning WNMG, HBT130, Størrelse / antal:
060408/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2594 060408/30
GTIN	4067263095019
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Antal stk.	30
Skæredybde a_p	0,55 - 2 mm
Indhold	252093 HBT130
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

Tilbehør

WNMG 060408 Type HBT130

252093 HBT130