

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT, HB7020, Størrelse / antal:  
120404/30**

### Bestillingsdata

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2620 120404/30 |
| GTIN                | 4067263095231    |
| Artikelklasse       | GGN              |

### Teknisk beskrivelse

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Skæredybde $a_p$                         | 0,25 - 4,25 mm                |
| Tilspænding $f$                          | 0,1 - 0,25 mm/o               |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 130 - 280 mm/min              |
| Indhold                                  | 260158 HB7020                 |
| Antal stk.                               | 30                            |
| Type                                     | HB7020                        |
| Spånryder                                | SM                            |
| Produkttype                              | Vendeskærsplatte til drejning |

## Tilbehør

CC.T 120404 Type HB7020

260158 HB7020