

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT, HB7020, Størrelse / antal:  
09T302/30**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2620 09T302/30
GTIN	4067263095170
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,15 - 3,25 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,25 mm/o
Indhold	260148 HB7020
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Antal stk.	30
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT09T302
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

---

## Tilbehør

CC.T 09T302 Type HB7020

260148 HB7020