

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT, HB7020, Størrelse / antal:
060204/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2620 060204/50
GTIN	4067263095163
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Indhold	260142 HB7020
Skæredybde a_p	0,25 - 2 mm
Antal stk.	50
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CC.T 060204 Type HB7020

260142 HB7020