


**Garant****SEKT 1204 AFTN, HB7625, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214241 INOX
GTIN	4067263095279
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 3,5 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,19 mm
Type	INOX
Plattestyrke E	4,76 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEKT 1204 AFTN
Type	HB7625
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	40 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		