

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCMT, HB7020, Størrelse / antal:
11T304/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2624 11T304/50
GTIN	4067263095460
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,25 - 2,75 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Indhold	260462 HB7020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Antal stk.	50
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DC.T 11T304 Type HB7020

260462 HB7020