

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCMT, HB7020, Størrelse / antal:
11T302/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2624 11T302/30
GTIN	4067263095439
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Indhold	260458 HB7020
Skæredybde a_p	0,15 - 2,75 mm
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DC.T 11T302 Type HB7020

260458 HB7020