

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCMT, HBT020, Størrelse / antal:
11T302/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2627 11T302/30
GTIN	4067263095514
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,15 - 2,75 mm
Indhold	260503 HBT020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DCMT 11T302 Type HBT020

260503 HBT020