


**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCMT, HBT020, Størrelse / antal:  
120408/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2631 120408/50
GTIN	4067263095705
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Indhold	260795 HBT020
Skæredybde $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Tilspænding $f$	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	50
Type	HBT020
Spånbrøder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

**Tilbehør**

SCMT 120408 Type HBT020

260795 HBT020