

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCMT, HB7020, Størrelse / antal:
120404/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2628 120404/30
GTIN	4067263095613
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,25 - 4,25 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Indhold	260765 HB7020
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånbryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SC.T 120404 Type HB7020

260765 HB7020