

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBMT, HB7020, Størrelse / antal:  
160404/30**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2636 160404/30
GTIN	4067263095873
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Indhold	261232 HB7020
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,25 - 2,5 mm
Antal stk.	30
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT160404
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

---

## Tilbehør

VB.T 160404 Type HB7020

261232 HB7020