

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBMT, HB7020, Størrelse / antal:  
110304/30**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2636 110304/30
GTIN	4067263095859
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,25 - 1,75 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,25 mm/o
Indhold	261224 HB7020
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånbrøder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

VB.T 110304 Type HB7020

261224 HB7020