

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBMT, HBT020, Størrelse / antal:
110304/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2639 110304/30
GTIN	4067263095910
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Indhold	261252 HBT020
Skæredybde a_p	0,25 - 1,75 mm
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånbrøder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VBMT 110304 Type HBT020

261252 HBT020