

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCMT, HBT020, Størrelse / antal:
110304/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2643 110304/30
GTIN	4067263096030
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	261472 HBT020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Skæredybde a_p	0,25 - 1,75 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånbrøder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VCMT 110304 Type HBT020

261472 HBT020