

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCMT, HB7020, Størrelse / antal:
110304/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2640 110304/30
GTIN	4067263095972
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Indhold	261454 HB7020
Skæredybde a_p	0,25 - 1,75 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VC.T 110304 Type HB7020

261454 HB7020