

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT, HB7130-2, Størrelse / antal:
09T302/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2644 09T302/50
GTIN	4067263096146
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	260148 HB7130-2
Skæredybde a_p	0,15 - 3,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 170 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Antal stk.	50
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT09T302
Type	HB7130-2
Spånryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CC.T 09T302 Type HB7130-2

260148 HB7130-2