


**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT, HBT130, Størrelse / antal:
060204/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2647 060204/50
GTIN	4067263096245
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 2 mm
Indhold	260210 HBT130
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CCMT 060204 Type HBT130

260210 HBT130