

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT, HBT130, Størrelse / antal:
060204/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2647 060204/30
GTIN	4067263096238
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	260210 HBT130
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Skæredybde a_p	0,25 - 2 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CCMT 060204 Type HBT130

260210 HBT130