

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT, HBT130, Størrelse / antal:
120408/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2647 120408/50
GTIN	4067263096320
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,55 - 4,25 mm
Indhold	260221 HBT130
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CCMT 120408 Type HBT130

260221 HBT130