


**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT, HBT130, Størrelse / antal:  
120404/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2647 120404/30
GTIN	4067263096290
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Indhold	260219 HBT130
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,25 - 4,25 mm
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CCMT 120404 Type HBT130

260219 HBT130