

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning CCMT, HBT130, Størrelse / antal:  
09T304/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2647 09T304/50
GTIN	4067263096269
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	260211 HBT130
Skæredybde $a_p$	0,25 - 3,25 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CCMT 09T304 Type HBT130

260211 HBT130