

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT, HBT130, Størrelse / antal:
09T308/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2647 09T308/30
GTIN	4067263096276
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 3,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	260213 HBT130
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CCMT 09T308 Type HBT130

260213 HBT130