

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCMT, HBT130, Størrelse / antal:
11T308/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2651 11T308/30
GTIN	4067263096597
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	260508 HBT130
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,55 - 2,75 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spån Bryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DCMT 11T308 Type HBT130

260508 HBT130