

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning TCMT, HBT130, Størrelse / antal:  
16T308/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2659 16T308/30
GTIN	4067263096979
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,55 - 4 mm
Tilspænding $f$	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	261019 HBT130
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærplatte til drejning

**Tilbehør**

TCMT 16T308 Type HBT130

261019 HBT130